


O7S200



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O7S-00KG/0,20M/AS



Oddajnik v zgornji optiki



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrato

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom
-------------------	--------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	20; ((24 V))
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	633

Izhodi

Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
-----------------------------	------

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	0...1,5
Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	90
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O7S-OOKG/0,20M/AS

MTTF	[Let]	1899
------	-------	------

Mehanski podatki

Teža	[g]	14,2
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materiali		PA
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Opombe

Opombe	Obratovalna napetost "supply class 2" skladno z UL
Embalážna enota	1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: namestitvev z zaskočenjem



Priključek

