


O4P501



Reflektorska svetlobna zapora

O4P-FPKG/2M



- 1 Pri uporabi pritrdilnega vijaka M5, pritezni vrtilni moment maks. 2 Nm
2 tipke za programiranje sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	20
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da



Reflektorska svetlobna zapora

O4P-FPKG/2M

Vrsta svetlobe	rdeča lučka	
Valovna dolžina	[nm]	624
Izhodi		
Električna izvedba	PNP	
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)	
Maks. padeč napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	2000
Zaščita pred kratkim stikom	da	
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo	da	
Območje zaznavanja		
Doseg na prizmatični reflektor	[m]	0,3...22; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon	da	
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	660
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu	
Na voljo polarizacijski filter	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	434
Mehanski podatki		
Teža	[g]	207,5
Ohišje	kvadrasto	
Mere	[mm]	74,4 x 27 x 63,8
Materiali	ohišje: PA; čelni okvir: legirano jeklo; vmesnik upravljavca: TPE	
Material optike	PMMA	
Poravnava optike	stranska optika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Funkcija teach	da	
Elektronska ključavnica	da	
Opombe		
Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus	
Embalažna enota	1 Kosov	

Reflektorska svetlobna zapora

O4P-FPKG/2M

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²


Priključek



Barva žil :
BK = črn
BN = rjavo
BU = modro

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor