


O4P200



Reflektorska svetlobna zapora

O4P-DPKG/US100



- 1 Pri uporabi pritrdilnega vijaka M5, pritezni vrtilni moment maks. 2 Nm
sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	20
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	624

O4P200



Reflektorska svetlobna zapora

O4P-DPKG/US100

Izhodi		
Električna izvedba	PNP	
Funkcija izhoda	preklop temno	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5	
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200	
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000	
Zaščita pred kratkim stikom	da	
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo	da	
Območje zaznavanja		
Doseg na prizmatični reflektor [m]	0,3...18; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)	
Prilagodljivi razpon	ne	
Maks. premer svetlobne točke [mm]	500	
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu	
Na voljo polarizacijski filter	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...60	
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Let]	502	
Mehanski podatki		
Teža [g]	119	
Ohišje	kvadrasto	
Mere [mm]	74,4 x 27 x 63,8	
Materiali	ohišje: PA; čelni okvir: legirano jeklo; LED okno: PC	
Material optike	PMMA	
Poravnava optike	stranska optika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	

Reflektorska svetlobna zapora


O4P-DPKG/US100

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A




Priključek



diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor