




Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O6S-00KG



1 Svetlobni izhod



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom
-------------------	--------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	11; ((24 V))
Zaščitni razred		III
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	633

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 10
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	300
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65; IP 67

Dovoljenja/preverjanja


EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	2600
Odobritev UL	UL odobritev št.	E007



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O6S-00KG

Mehanski podatki		
Teža	[g]	56
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	35,4 x 13 x 21
Materiali		ohišje: ABS; PPSU; Tesnilo: EPDM
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	0,5
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Opombe		obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,25 mm ²		
Priključek		



BN = Barva žil :
 BU = rjavo
 modro




Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O6S-00KG

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka



x: Oddaljenost [mm]

y: faktor čezmernega izkoristka