


O4S500



Oddajnik senzorja s skozišnjim žarkom

O4S-00KG/US100



- 1 Pri uporabi pritrdilnega vijaka M5, pritezni vrtilni moment maks. 2 Nm
2 Svetlobni izhod



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom
-------------------	--------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	20
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	624



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

O4S-OOKG/US100

Izhodi		
Zaščita pred preobremenitvijo	da	
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik	prenosnik	
Doseg [m]	0...80	
Prilagodljivi razpon	ne	
Maks. premer svetlobne točke [mm]	2400	
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...60	
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Let]	616	
Mehanski podatki		
Teža [g]	122	
Ohišje	kvadrasto	
Mere [mm]	74,4 x 27 x 63,8	
Materiali	ohišje: PA; čelni okvir: legirano jeklo; vmesnik upravljavca: TPE	
Material optike	PMMA	
Poravnava optike	stranska optika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom


O4S-00KG/US100

Priključek



diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor