


O6S215



Oddajnik senzorja s skozijsim žarkom

O6SIOOKG/AS/4P



1: Svetlobni izhod



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijsim žarkom
-------------------	---------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	11; ((24 V))
Zaščitni razred		III
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	850

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 15
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	460
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65; IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	2920



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

O6SIOOKG/AS/4P

Odobritev UL	UL odobritev št.	E002
--------------	------------------	------

Mehanski podatki

Teža	[g]	17,7
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	35,4 x 13 x 21
Materiali		ohišje: ABS; PPSU
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Tesnilni material		EPDM
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	0,5

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Opombe


Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus	
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: kovina, s prevleko; Tesnilo: EPDM



Priključek





Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O6SIOOKG/AS/4P

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

