


Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P



1: Ilustracija (primer)
sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrato

Območje uporabe

Posebna značilnost	Izključitev ozadja
Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	20; ((24 V))
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	633

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop svetlo



Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno

Območje zaznavanja

Doseg tipala	[mm]	1...80; (beli papir 200 x 200 mm)
Območje na belem predmetu (90 % znižanje)	[mm]	1...80
Območje na sivem predmetu (18 % znižanje)	[mm]	3...76
Območje na črnem predmetu (6 % znižanje)	[mm]	5...74
Nastavitveno območje	[mm]	10...80
Prilagodljivi razpon		da
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	4
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dosegu tipala
Na voljo izključitev ozadja		da

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Min. čas procesnega cikla	[ms]	3
IO-Link procesni podatki (ciklično)	funkcija	dolžina v bitih
	procesna vrednost	8
	stanje naprave	4
	binarne preklopne informacije	1
Funkcije IO-Linka (aciklične)	oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; števec preklopnih ciklov	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	535

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65; IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	757

Mehanski podatki

Teža	[g]	21,1
------	-----	------



Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P

Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Materiali	ohišje: ABS; nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Material optike	PMMA
Poravnava optike	stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------


Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm²

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A




Priključek



Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja


O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P

diagrami in grafikoni



- a: senzor
 b: predmet
 c: ozadje
 x: senzor razdalje/predmet [mm]
 y: min. razdalja predmeta/ozadja [mm]

graf pogreška



- x: senzor razdalje/predmet [mm]
 y: min. razdalja predmeta/ozadja [mm]
 1 = predmet črn (6 % znižanje) , belo ozadje (90 % znižanje)
 2 = predmet siva (18 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)
 3 = predmet bela (90 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)