




Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/US/4P



1 Ilustracija (primer)



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Posebna značilnost		Izključitev ozadja
Princip delovanja		Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	20; ((24 V))
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka



Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/US/4P

Valovna dolžina	[nm]	633
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Območje zaznavanja		
Doseg tipala	[mm]	1...80; (beli papir 200 x 200 mm)
Območje na belem predmetu (90 % znižanje)	[mm]	1...80
Območje na sivem predmetu (18 % znižanje)	[mm]	3...76
Območje na črnem predmetu (6 % znižanje)	[mm]	5...74
Nastavitveno območje	[mm]	10...80
Prilagodljivi razpon		da
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	4
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dosegu tipala
Na voljo izključitev ozadja		da
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik		IO-Link
Vrsta prenosa		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9
Profil		Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
SIO-način		da
Potreben razred glavnega vhoda		A
Min. čas procesnega cikla	[ms]	10
IO-Link procesni podatki (ciklično)	funkcija	dolžina v bitih
	procesna vrednost	32
	stanje naprave	4
	binarne preklopne informacije	1
Funkcije IO-Linka (aciklične)		oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; števec preklopnih ciklov
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	1117
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65; IP 67



Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/US/4P

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	756
Odobritev UL	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	oskrba z napetostjo	Limited Voltage/Current
	UL odobritev št.	E017
	Številka datoteke UL	E174191

Mehanski podatki

Teža	[g]	27
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Materiali		ohišje: ABS; nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm²

Priključek



Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A




Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/US/4P

diagrami in grafikoni

graf pogreška



x: senzor razdalje/predmet [mm]

y: min. razdalja predmeta/ozadje [mm]

1 = predmet črn (6 % znižanje) , belo ozadje (90 % znižanje)

2 = predmet siva (18 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)

3 = predmet bela (90 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)



a: senzor

b: predmet

c: ozadje

x: senzor razdalje/predmet [mm]

y: min. razdalja predmeta/ozadje [mm]