



Sprejemnik senzorja s skozišnjim žarkom

OAE-FKOA



1 izbirno stikalo in potenciometer pod pokrovom sprejemnik v zgornji optiki



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozišnjim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Maks. poraba moči	[VA]	3,5
Zaščitni razred		II
Odpornost na napačno polarnost		ne
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Električna izvedba	rele	
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)	
Obremenljivost kontakta	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W	
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	10
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	10



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OAE-FKOA

Dokaz kratkega stika	ne	
Zaščita pred preobremenitvijo	ne	
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik	
Doseg [m]	25...50; (odvisno od uporabljenega oddajnika)	
Prilagodljivi razpon	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...60	
Zaščita	IP 65	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF [Let]	271	
Mehanski podatki		
Teža [g]	304,5	
Ohišje	kvadrasto	
Mere [mm]	90 x 30 x 70	
Materiali	PPO spremenjeno	
Material optike	PMMA	
Poravnava optike	stranska optika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Električni priključek		
Potrebna zaščita	miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; hitro ukrepanje	
Opombe		
Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.	
Embalážna enota	1 Kosov	

Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OAE-FKOA

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 4,5...10 mm; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5

Priključek



Napotek : miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A hitro ukrepanje

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

