




Reflektorska svetlobna zapora

OAR-FKOA/T



- 1 izbirno stikalo in potenciometer pod pokrovom
sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Princip delovanja		Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki		
Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Maks. poraba moči	[VA]	2
Zaščitni razred		II
Odpornost na napačno polarnost		ne
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Izhodi		
Električna izvedba		rele
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Obremenljivost kontakta		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	10



Reflektorska svetlobna zapora

OAR-FKOA/T

Preklopna frekvenca DC	[Hz]	10
Dokaz kratkega stika		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne
Funkcija časa	[s]	0,5...10
Območje zaznavanja		
Doseg na prizmatični reflektor	[m]	0,25...10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon		da
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	350
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	264
Mehanski podatki		
Teža	[g]	306
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	90 x 30 x 70
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Upravljalni elementi		Izbira zaviranja vklopa ali zaviranja izklopa preko drsnega stikala
Električni priključek		
Potrebna zaščita		miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; hitro ukrepanje
Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik: 1, E20514
		izvijač
Opombe		
Opombe		Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota		1 Kosov


Reflektorska svetlobna zapora

OAR-FKOA/T

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 4,5...10 mm; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5

Priključek



Napotek : miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A hitro ukrepanje

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

