


Razpršilno odbojni senzor

OAT-FKOA/T

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 izbirno stikalo in potenciometer pod pokrovom
sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
-------------------	---------------------------

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Maks. poraba moči	[VA]	2
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Električna izvedba		rele
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Obremenljivost kontakta		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	10
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	10
Zaščita pred kratkim stikom		ne



Razpršilno odbojni senzor

OAT-FKOA/T

Zaščita pred preobremenitvijo	ne
Funkcija časa [s]	0,5...2 (0,15...3)

Območje zaznavanja

Doseg tipala [mm]	5...1500; (beli papir 200 x 200 mm)
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	90 x 30 x 70
Materiali	PPO spremenjeno
Material optike	PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Upravljalni elementi		Izbira zaviranja vklopa ali zaviranja izklopa preko drsnega stikala

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik
	izvijač

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²

Priključek

