

Reflektorska svetlobna zapora

OAR-FKOA/LS500L



1 izbirno stikalo in potenciometer pod pokrovom

Značilnosti izdelka

Ohišje

kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja

Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Frekvenca AC [Hz]

47...63

Obratovalna napetost [V]

20...250 AC/DC

Maks. poraba moči [VA]

3,5

Zaščitni razred

II

Izhodi

Električna izvedba

rele

Funkcija izhoda

nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)

Obremenljivost kontakta

250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

Preklopna frekvenca AC [Hz]

10

Preklopna frekvenca DC [Hz]

10

Zaščita pred kratkim stikom

ne

Zaščita pred preobremenitvijo

ne

Območje zaznavanja

Doseg na prizmatični reflektor [m]

10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)

Prilagodljivi razpon

da

Reflektorska svetlobna zapora

OAR-FKOA/LS500L

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65

Mehanski podatki

Teža	[g]	326,586
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	90 x 30 x 70
Materiali		PBT
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče

Pribor


V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik
	izvijač

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A



Priključek

