




Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O6S-OOKG/0,30m/US



1: Svetlobni izhod



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Uporaba		primerno za uporabo v industriji strojnih orodij
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	11; ((24 V))
Zaščitni razred		III
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	633
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 10
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	300
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	2942
Odobritev UL	UL odobritev št.	E021



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

O6S-00KG/0,30m/US

Mehanski podatki

Teža	[g]	49,7
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	34,8 x 13 x 21
Materiali		ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); plastika: PPSU; Tesnilo: FKM
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	1; (pritrdilni vijaki)

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Opombe

Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalážna enota	1 Kosov


Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,25 mm²

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek




Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O6S-00KG/0,30m/US

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka



x: Oddaljenost [mm]

y: faktor čezmernega izkoristka