


Kontrastni senzor

OCK-FCKG/US-100

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: O5K500

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	zelena svetloba
Ohišje	kvadrato

Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
-------------------	---------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 30
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		zelena svetloba
Valovna dolžina	[nm]	565

Izhodi

Električna izvedba		PNP/NPN
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,9
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	10000
Zaščita pred kratkim stikom		da



Kontrastni senzor

OCK-FCKG/US-100

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg tipala [mm]	< 13,5
Maks. premer svetlobne točke [mm]	2
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dosegu tipala

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	49 x 15 x 42
Materiali	tlačno litje cinka
Material optike	PMMA

Pribor


V sklopu dobave	izvijač
-----------------	---------

Opombe



Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek





diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

