



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora
-------------------	-------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 80
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660


Izhodi

Električna izvedba		NPN
Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda	[mA]	100
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da



Reflektorska svetlobna zapora


OCPGHNKG/US-100

Območje zaznavanja		
Doseg	[m]	< 1,5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon		da
Maks. višina svetlobne točke	[mm]	13
Mere svetlobne točke se nanašajo na		Doseg
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	0,5
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-10...55
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	49 x 15 x 42
Materiali		tlačno litje cinka
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		izvijač
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		

Reflektorska svetlobna zapora

OCPGHNKG/US-100

Priključek



- 2 Funkcija preverjanja izhoda
5 Eingang "External Teach"

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

