




Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OGE-DPKG/US100



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		Izvedba navoja
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	10
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	624
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		sprejemnik
Doseg	[m]	< 20
Prilagodljivi razpon		ne
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OGE-DPKG/US100

Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
---------	-----------------------------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Let]	1112

Mehanski podatki

Teža [g]	59,8
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 60
Oznaka navoja	M18 x 1
Materiali	ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM
Material optike	PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe


Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek





Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OGE-DPKG/US100

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

