




Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

O8E-DNKG/2,0M



sprejemnik v zgornji optiki



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skozijskim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	15; ((24 V))
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	633
Izhodi		
Električna izvedba		NPN
Funkcija izhoda		preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

O8E-DNKG/2,0M

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	< 3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 65; IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Let]		1152
Odobritev UL	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	oskrba z napetostjo	Limited Voltage/Current
	UL odobritev št.	E014
	Številka datoteke UL	E174191

Mehanski podatki

Teža [g]	38
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Materiali	ohišje: ABS; nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Material optike	PMMA
Poravnava optike	stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------


Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

O8E-DNKG/2,0M

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC, črn, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²


Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BK =	črn
BU =	modro

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka



x: Oddaljenost [mm]

y: faktor čezmernega izkoristka