




Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OGH-FNKG/US100



1 tipke za programiranje



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe	rdeča lučka	
Ohišje	Izvedba navoja	
Območje uporabe		
Posebna značilnost	Izključitev ozadja	
Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	25
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	624
Izhodi		
Električna izvedba	NPN	
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Doseg tipala	[mm]	15...300; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Tovarniška nastavitev		preklop svetlo
Prilagodljivi razpon		da



Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OGH-FNKG/US100

Maks. premer svetlobne točke	[mm]	25
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dosegu tipala
Na voljo izključitev ozadja		da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	368

Mehanski podatki

Teža	[g]	61,7
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Material optike		PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
-----------------	--	--------------------

Opombe

Opombe		obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalážna enota		1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OGH-FNKG/US100

Priključek

