




Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OGH-HPKG/6M



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Posebna značilnost	Izključitev ozadja
Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	25
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg tipala [mm]	< 100; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Območje na belem predmetu (90 % znižanje) [mm]	< 100
Območje na sivem predmetu (18 % znižanje) [mm]	< 100



Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OGH-HPKG/6M

Območje na črnem predmetu [mm] (6 % znižanje)	< 100
Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	9
Mere svetlobne točke se nanašajo na	Doseg tipala
Na voljo izključitev ozadja	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Let]	372

Mehanski podatki

Teža [g]	267,5
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Oznaka navoja	M18 x 1
Materiali	ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM
Material optike	PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe

Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota	1 Kosov



Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OGH-HPKG/6M

Električni priključek

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro