




Reflektorska svetlobna zapora

OGP-DPKG/US



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	20
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	645

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg na prizmatični reflektor [m]	0,05...2,5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	200
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu



Reflektorska svetlobna zapora

OGP-DPKG/US

Na voljo polarizacijski filter	da
--------------------------------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67; (v povezavi z ustreznim vtičem)
---------	--

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF	[Let]	1173
------	-------	------

Mehanski podatki

Teža	[g]	15
------	-----	----

Ohišje	Izvedba navoja
--------	----------------

Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 44
------	------	------------------

Oznaka navoja	M18 x 1
---------------	---------

Materiali	ohišje: ABS
-----------	-------------

Material optike	PMMA
-----------------	------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek






Reflektorska svetlobna zapora

OGP-DPKG/US

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka



x: Oddaljenost [mm]

y: faktor čezmernega izkoristka