




Reflektorska svetlobna zapora

OGP-DNKG/US



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	20
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da


Območje zaznavanja

Doseg na prizmatični reflektor [m]	0,05...2,5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	200
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu
Na voljo polarizacijski filter	da



Reflektorska svetlobna zapora

OGP-DNKG/US

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67; (v povezavi z ustreznim vtičem)
Dovoljenja/preverjanja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	1161
Mehanski podatki		
Teža	[g]	14,6
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		ohišje: ABS
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		
Priključek		
		




Reflektorska svetlobna zapora

OGP-DNKG/US

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka



x: Oddaljenost [mm]

y: faktor čezmernega izkoristka