



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OAS-000A



1 Pokrov
po ena oddajna dioda v zgornji in spodnji optiki



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki		
Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Maks. poraba moči	[VA]	3,5
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Izhodi		
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 50
Prilagodljivi razpon		ne



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OAS-000A

Maks. premer svetlobne točke	[mm]	1500
------------------------------	------	------

Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu
-------------------------------------	------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 65
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

	EN 55011	razred B
--	----------	----------

MTTF	[Let]	393
------	-------	-----

Mehanski podatki

Teža	[g]	278
------	-----	-----

Ohišje	kvadrasto
--------	-----------

Mere	[mm]	90 x 30 x 70
------	------	--------------

Materiali	PPO spremenjeno
-----------	-----------------

Material optike	PMMA
-----------------	------

Poravnava optike	stranska optika
------------------	-----------------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20514
-----------------	------------------------------

	izvijač
--	---------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 4,5...10 mm; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5

Priključek

