


Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OGS-00KG/US



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	20
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	645

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 8
Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	600
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 67; (v povezavi z ustreznim vtičem)

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Let]	1899

Mehanski podatki

Teža [g]	14,3
Ohišje	Izvedba navoja



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OGS-00KG/US

Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		ohišje: ABS
Material optike		PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

