



Reflektorska svetlobna zapora

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OA0106

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Maks. poraba moči	[VA]	2
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Električna izvedba		rele
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Obremenljivost kontakta		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	10
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	10
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja

Doseg	[m]	< 8; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
-------	-----	--



Reflektorska svetlobna zapora

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Prilagodljivi razpon		da
Na voljo polarizacijski filter		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	90 x 30 x 70
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Pribor		
V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik	
	izvijač	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Spojnik: 1 x		