


Razpršilno odbojni senzor

OGT-HPKG/US



- 1 potenciometer
sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
-------------------	---------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	20
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	645

Izhodi

Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja

Doseg tipala	[mm]	10...400; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Nastavitveno območje	[mm]	70...400
Prilagodljivi razpon		da
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	25



Razpršilno odbojni senzor

OGT-HPKG/US

Mere svetlobne točke se
nanašajo na

pri maksimalnem dosegu tipala

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-25...60

Zaščita

IP 65; (v povezavi z ustreznim vtičem)

Dovoljenja/preverjanja

EMC

EN 60947-5-2

MTTF

[Let]

901

Mehanski podatki

Teža [g]

14,8

Ohišje

Izvedba navoja

Mere [mm]

M18 x 1 / L = 44

Oznaka navoja

M18 x 1

Materiali

ohišje: ABS

Material optike

PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

stikalno stanje

1 x LED, rumeno

Upravljalni elementi

potenciometer

Pribor

V sklopu dobave

zaskočne matice: 2

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

