


Razpršilno odbojni senzor

OGT-HPKG/US100



1 potenciometer



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
-------------------	---------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA]	20
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	624

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	800
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg tipala [mm]	2...600; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Nastavitveno območje [mm]	150...600
Prilagodljivi razpon	da
Maks. premer svetlobne točke [mm]	50

Razpršilno odbojni senzor

OGT-HPKG/US100

Mere svetlobne točke se
nanašajo na

pri maksimalnem dosegu tipala

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-25...60

Zaščita

IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC

EN 60947-5-2

MTTF

[Let]

428

Mehanski podatki

Teža [g]

53,6

Ohišje

Izvedba navoja

Mere [mm]

M18 x 1 / L = 72

Oznaka navoja

M18 x 1

Materiali

ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); vmesnik upravljavca: TPE

Material optike

PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

stikalno stanje

1 x LED, rumeno

Upravljalni elementi

potenciometer

Pribor

V sklopu dobave

zaskočne matice: 2

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

