




Barvni senzor

ODC-MPKG/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka; zelena svetloba; Modra svetloba
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Uporaba	prepoznavanje barv ; retro-odbojno delovanje; razpršilno odbojno delovanje
---------	--

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	12...30 DC; (Maks. preostalo valovanje: 5 Vss)
Poraba toka	[mA]	80
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		rdeča lučka; zelena svetloba; Modra svetloba



Barvni senzor

ODC-MPKG/US-100

Tip. življenjska doba	[h]	100000
Referenčna temperatura za življenjsko dobo	[°C]	25

Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	300

Območje zaznavanja		
Doseg	[m]	0,1...0,25; (retro-odbojno delovanje)
Doseg tipala	[mm]	< 12,5; (razpršilno odbojno delovanje ± 2)
Maks. širina svetlobne točke	[mm]	2
Maks. višina svetlobne točke	[mm]	4
Mere svetlobne točke se nanašajo na		Doseg tipala

Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	< 2,5

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-10...55
Zaščita		IP 67
Maks. imunost na zunanjo svetlobo	[klx]	20

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	


Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	53 x 30 x 80
Materiali		tlačno litje cinka
Material optike		steklo

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rumeno

Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Barvni senzor

ODC-MPKG/US-100

Priključek



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |