


Reflektorska svetlobna zapora

OER-V/OET-V/10M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora
-------------------	-------------------------------

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	Priključek na stikalni ojačevalnik OV5012, OV0010
Zaščitni razred	III
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	950

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Doseg na prizmatični reflektor [m]	0,03...0,2; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Doseg tipala [mm]	< 15; (beli papir 200 x 200 mm)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Let]	5623



Reflektorska svetlobna zapora

OER-V/OET-V/10M

Mehanski podatki

Teža	[g]	0,2
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M8 x 1
Oznaka navoja		M8 x 1
Materiali		medenina ponikljano

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------


Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm²

Priključek



1 = prenosnik
 2 = sprejemnik
 Barva žil :
 RD = rdeče
 WH = belo
 screen = zaslon