


Ojačevalnik optičnih vodnikov

OBF-FNKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki:

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 pritrditev na tirnico
2 nastavitvene tipke

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	35; ((24 V))
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	660

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	500
Zaščita pred kratkim stikom	da



Ojačevalnik optičnih vodnikov

OBF-FNKG

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg [m]	0...1; (Senzor s skoznjim žarkom)
Doseg tipala [mm]	0...50; (Razpršilno odbojni senzor)
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	36 x 15 x 60
Materiali	\$3SGLWE

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	nevarno območje	1 x LED, rdeče



Opombe

Opombe	preklop svetlo ustreza izhodni funkciji NC za optična vlakna s skoznjim žarkom
	ustreza izhodni funkciji NO za optična vlakna s razpršilnim odbojem
	preklop temno ustreza izhodni funkciji NO za optična vlakna s skoznjim žarkom
	ustreza izhodni funkciji NC za optična vlakna s razpršilnim odbojem
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključek



Barva žil :

BN = rjavo

BU = modro

BK = črn