


Reflektorska svetlobna zapora

OCP-ASI/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 35
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Prenapetostna zaščita		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1500

Območje zaznavanja

Doseg	[m]	< 5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon		da
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	133



Reflektorska svetlobna zapora

OCP-ASI/US-100

Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu
Na voljo polarizacijski filter	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Karakteristike AS-i

V/I-konfiguracija AS-i [hex]	1
AS-i ID kode [hex]	1

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	49 x 15 x 42
Materiali	tlačno litje cinka
Material optike	PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	funkcija	1 x LED, rumeno utripanje

Pribor

V sklopu dobave	izvijač
-----------------	---------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Reflektorska svetlobna zapora

OCP-ASI/US-100

Priključek



diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

