



Razpršilno odbojni senzor

OGT-DBOA/90-250V

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OG0040

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
-------------------	---------------------------

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	90...250 AC/DC
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Funkcija izhoda		preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	9,5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	9,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	10
Maks. uhajavi tok	[mA]	5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	200
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	50
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)



Razpršilno odbojni senzor

OGT-DBOA/90-250V

Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	70
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja

Doseg tipala	[mm]	< 100; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
--------------	------	--

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		medenina ponikljano
Material optike		steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
-----------------	--	--------------------


Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključek



BN = Barva žil :
 BU = rjavo
 modro