



Reflektorska svetlobna zapora

OCPGHPKG/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O5G500

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora
-------------------	-------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 80
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda	[mA]	100
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da



Reflektorska svetlobna zapora

OCPGHPKG/US-100

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg [m]	< 1,5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon	da
Maks. višina svetlobne točke [mm]	13
Mere svetlobne točke se nanašajo na	Doseg

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	0,5
-----------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-10...55
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	49 x 15 x 42
Materiali	tlačno litje cinka
Material optike	PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor


V sklopu dobave	izvijač
-----------------	---------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Reflektorska svetlobna zapora

OCPGHPKG/US-100

Priključek



- 2 Funkcija preverjanja izhoda
5 Eingang "External Teach"

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

