



Razpršilno odbojni senzor

OGT-HBOA/90-250V/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OG0035

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
-------------------	---------------------------

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	90...250 AC/DC
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	9,5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	9,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	10
Maks. uhajavi tok	[mA]	5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	200
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	50



Razpršilno odbojni senzor

OGT-HBOA/90-250V/6M

Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz]	25
Preklopna frekvenca DC [Hz]	70
Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Doseg tipala [mm]	< 100; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
-------------------	--

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1
Oznaka navoja	M18 x 1
Materiali	medenina ponikljano
Material optike	steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------


Opombe

Emblažna enota	1 Kosov
----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključek



BN = Barva žil :
BU = rjavo
modro