



Razpršilno odbojni senzor

OGT-HBOA/S/6m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
-------------------	---------------------------

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...90 AC/DC
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	9,5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	9,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	10
Maks. uhajavi tok	[mA]	5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	250
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	50
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	70



Razpršilno odbojni senzor

OGT-HBOA/S/6m

Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Doseg tipala [mm]	< 100; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
-------------------	--

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1
Oznaka navoja	M18 x 1
Materiali	medenina ponikljano
Material optike	steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------


Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključek



BN = Barva žil :
 BU = rjavo
 modro