



Reflektorska svetlobna zapora

OGP-HBOA



1 tipka



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		Izvedba navoja
Območje uporabe		
Posebna značilnost		polarizacijski filter
Princip delovanja		Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki		
Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Zaščitni razred		II
Odpornost na napačno polarnost		ne
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660
Izhodi		
Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	8
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	8
Minimalni obremenilni tok	[mA]	5
Maks. uhajavi tok	[mA]	1,7
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	600; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	25
Dokaz kratkega stika		ne



Reflektorska svetlobna zapora

OGP-HBOA

Zaščita pred preobremenitvijo	ne	
Območje zaznavanja		
Doseg na prizmatični reflektor [m]	3; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)	
Prilagodljivi razpon	da	
Maks. premer svetlobne točke [mm]	262	
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu	
Na voljo polarizacijski filter	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...80	
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF [Let]	339	
Mehanski podatki		
Teža [g]	123	
Ohišje	Izvedba navoja	
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 78,5	
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materiali	PBT	
Material optike	PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
	funkcija	1 x LED, rdeče utripanje
Električni priključek		
Potrebna zaščita	miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje	
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
Opombe		
Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.	
Embalažna enota	1 Kosov	




Reflektorska svetlobna zapora

OGP-HBOA

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključek



Napotek : miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A hitro ukrepanje
Barva žil :

BN = rjavo
BU = modro

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

