




Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OGE-HPKG/US



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		Izvedba navoja
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skozijskim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	8
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	645
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		sprejemnik
Doseg	[m]	< 8
Prilagodljivi razpon		ne
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67; (v povezavi z ustreznim vtičem)



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OGE-HPKG/US

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	1335
Mehanski podatki		
Teža	[g]	14,4
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		ohišje: ABS
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

