



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Ohišje	Izvedba navoja
--------	----------------

Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
-------------------	---------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Poraba toka [mA]	10; ((24 V))
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	160
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg tipala [mm]	< 100; (beli papir 200 x 200 mm)
-------------------	----------------------------------

Pogoji okolja



Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67



Razpršilno odbojni senzor

OGT-HNKG

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje	Izvedba navoja	
Mere	[mm]	M18 x 1
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materiali	medenina ponikljano	
Material optike	steklo	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Priključek		



BN = Barva žil :
 BU = rjavo
 BK = modro
 črn