




Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OGH-DBOW/LS/CUBE/100MM

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	pravokotno z navojem M18

Območje uporabe

Posebna značilnost	Izključitev ozadja
Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC
Zaščitni razred		II; (double insulated)
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	633

Izhodi

Funkcija izhoda		preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	8
Minimalni obremenilni tok	[mA]	5
Maks. uhajavi tok	[mA]	1,7
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	20
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja

Doseg tipala	[mm]	< 100; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
--------------	------	--



Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OGH-DBOW/LS/CUBE/100MM

Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	11
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dosegu tipala
Na voljo izključitev ozadja	da

Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisija	razred B

Mehanski podatki	
Teža [g]	60,8
Ohišje	pravokotno z navojem M18
Mere [mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Oznaka navoja	M18 x 1
Materiali	tlačno litje cinka; PEI
Material optike	PMMA
Poravnava optike	stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno

Električni priključek	
Potrebna zaščita	miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje

Pribor	
V sklopu dobave	zaskočna matica: 1

Opombe	
Opombe	Ne priključujte brez obremenitve.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C






Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OGH-DBOW/LS/CUBE/100MM

Priključek



Napotek : miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 $\leq$ 2 A hitro ukrepanje