


Razpršilno odbojni senzor

OGT-DPKG/US-100-DPO

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Ohišje

Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	10; ((24 V))
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da

Izhodi

Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	160
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja

Doseg tipala	[mm]	< 100; (beli papir 200 x 200 mm)
--------------	------	----------------------------------



Razpršilno odbojni senzor

OGT-DPKG/US-100-DPO

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		medenina ponikljano
Material optike		steklo
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

