



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OGS-00KG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OG5129

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	< 17
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 12
Prilagodljivi razpon		ne



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OGS-OOKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		PBT
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

