




Reflektorska svetlobna zapora

OGP-HBOW/LS/CUBE

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	pravokotno z navojem M18

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC
Zaščitni razred		II; (double insulated)
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	633

Izhodi

Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	8
Minimalni obremenilni tok	[mA]	5
Maks. uhajavi tok	[mA]	1,7
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	30
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja

Doseg na prizmatični reflektor	[m]	4; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
--------------------------------	-----	--



Reflektorska svetlobna zapora

OGP-HBOW/LS/CUBE

Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	160
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu
Na voljo polarizacijski filter	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisija	razred B

Mehanski podatki

Teža [g]	60
Ohišje	pravokotno z navojem M18
Mere [mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Oznaka navoja	M18 x 1
Materiali	tlačno litje cinka; PEI
Material optike	PMMA
Poravnava optike	stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Električni priključek

Potrebna zaščita	miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
------------------	--

Pribor

V sklopu dobave	zaskočna matica: 1
-----------------	--------------------

Opombe

Opombe	Ne priključujte brez obremenitve.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek


Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C



Reflektorska svetlobna zapora

OGP-HBOW/LS/CUBE


Priključek



Napotek : miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A hitro ukrepanje

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor