




Reflektorska svetlobna zapora

OGP-HPKG/US



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	20
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	645

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg na prizmatični reflektor [m]	0,05...2,5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	200
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu



Reflektorska svetlobna zapora

OGP-HPKG/US

Na voljo polarizacijski filter da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...60

Zaščita IP 67; (v povezavi z ustreznim vtičem)

Dovoljenja/preverjanja

EMC EN 60947-5-2

MTTF [Let] 1173

Mehanski podatki

Teža [g] 14,6

Ohišje Izvedba navoja

Mere [mm] M18 x 1 / L = 44

Oznaka navoja M18 x 1

Materiali ohišje: ABS

Material optike PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz stikalno stanje 1 x LED, rumeno

Pribor

V sklopu dobave zaskočne matice: 2

Opombe


Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek






Reflektorska svetlobna zapora

OGP-HPKG/US

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka



x: Oddaljenost [mm]

y: faktor čezmernega izkoristka