




Reflektorska svetlobna zapora

OGP-HPKG/6M



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	15
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg na prizmatični reflektor [m]	0,03...4; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	160
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu

OGP303



Reflektorska svetlobna zapora

OGP-HPKG/6M

Na voljo polarizacijski filter da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...80

Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

EMC EN 60947-5-2

MTTF [Let] 500

Mehanski podatki

Teža [g] 257,5

Ohišje Izvedba navoja

Mere [mm] M18 x 1 / L = 68,6

Oznaka navoja M18 x 1

Materiali ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM

Material optike PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz stikalno stanje 1 x LED, rumeno

Pribor

V sklopu dobave zaskočne matice: 2

Opombe


Opombe obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus

Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključek



Barva žil :
BK = črn
BN = rjavo
BU = modro



Reflektorska svetlobna zapora

OGP-HPKG/6M

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

