


Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OGS-OOKG/US100



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	20
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	624

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 25
Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	1000
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Let]	629

Mehanski podatki

Teža [g]	62,3
Ohišje	Izvedba navoja



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OGS-OOKG/US100

Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; EPDM
Material optike		PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe


Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek





diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

