




Oddajnik senzorja s skozišnjim žarkom

OGS-00KG/US/90°



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozišnjim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA]	< 19
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	660

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 9
Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	3000
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 68

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF [Let]		1714

Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OGS-00KG/US/90°

Mehanski podatki

Teža	[g]	58
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		legirano jeklo; ABS
Material optike		PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	Matice: 2
	zaporna tesnila: 2

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

