

OGS-000W/LS/CUBE

Technical drawing of the LED module showing front and side views with dimensions:

- Front View (Left):**
 - Total width: 36,9
 - Distance from mounting face to LED center: 15,7
 - Distance between LED centers: 12,2
 - Total height: 52,6
 - Distance from mounting face to LED center (vertical): 24,1
 - Mounting hole diameter: $\varnothing 3,2$
 - Mounting hole pitch: 24
 - Mounting thread: 1/2" - 20 UNF
 - LED module width: M18 x 1
- Side View (Right):**
 - LED module height: 38,4
 - LED module width: 19,1
 - LEDs are indicated by arrows pointing to the module.



Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	pravokotno z navojem M18

Princip delovanja	Senzor s skozišnjim žarkom
-------------------	----------------------------

Frekvenca AC	[Hz]	47...60
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC
Poraba toka	[mA]	< 5
Zaščitni razred		II; (double insulated)
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	633

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 20
Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	800
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisija	razred B



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OGS-000W/LS/CUBE

Mehanski podatki

Teža	[g]	59,5
Ohišje		pravokotno z navojem M18
Mere	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		tlačno litje cinka; PEI
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Električni priključek

Potrebna zaščita	miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
------------------	---

Pribor

V sklopu dobave	zaskočna matica: 1
-----------------	--------------------

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C



Priključek

Napotek : miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A hitro ukrepanje