


Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OHH-HPKG/2M

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: O8H200

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	Izključitev ozadja
Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 20
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Tip. življenjska doba [h]	75000
Referenčna temperatura za življenjsko dobo [°C]	25

Izhodi


Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop svetlo
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	50
Preklopna frekvenca DC [Hz]	800
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OHH-HPKG/2M

Območje zaznavanja		
Doseg tipala	[mm]	1...15; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	2,5
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dosegu tipala
Na voljo izključitev ozadja		da
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	< 0,6
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...50
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	28,2
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiali		ABS
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	nevarno območje	1 x LED, rumeno utripanje
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm²		
Priključek		



Barva žil :

BK = črn

BN = rjavo

BU = modro