


OGS-00KG/US100



Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Princip delovanja	Senzor s skozišnjim žarkom
-------------------	----------------------------

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	15
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	624

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 20
Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	800
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	755

Teža	[g]	59,4
Ohišje		Izvedba navoja



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OGS-00KG/US100

Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 60
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM
Material optike		PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe


Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek





diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

