


Reflektorska svetlobna zapora

OHP-DPKG/0,20M/AS

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: O8P204

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 20
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Tip. življenjska doba	[h]	75000
Referenčna temperatura za življenjsko dobo	[°C]	25

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop temno
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	50
Preklopna frekvenca DC [Hz]	800
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Reflektorska svetlobna zapora

OHP-DPKG/0,20M/AS

Območje zaznavanja		
Doseg na prizmatični reflektor	[m]	0,8; (Prizmatični reflektor Ø 35 E20004)
Prilagodljivi razpon		ne
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	10
Mere svetlobne točke se nanašajo na		Doseg
Na voljo polarizacijski filter		da
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	< 0,6
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...50
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	14,9
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	20,6 x 7,6 x 12,5
Materiali		ABS
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	nevarno območje	1 x LED, rumeno utripanje
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 0,2 m, PVC		
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A		
		





Reflektorska svetlobna zapora

OHP-DPKG/0,20M/AS

Priključek

