




Razpršilno odbojni senzor

OGT-FPKG/6M



- 1 tipke za programiranje
- 2 LED 4 x 90°




Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		Izvedba navoja
Območje uporabe		
Princip delovanja		Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	25
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	2000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Doseg tipala	[mm]	2...800; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Tovarniška nastavitev		preklop svetlo
Nastavitveno območje	[mm]	150...800
Prilagodljivi razpon		da



Razpršilno odbojni senzor

OGT-FPKG/6M

Maks. premer svetlobne točke	[mm]	66
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dosegu tipala
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	473
Mehanski podatki		
Teža	[g]	255
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Funkcija teach		da
Elektronska ključavnica		da
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Opombe		obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Priključek		



Barva žil :

BK = črn

BN = rjavo

BU = modro



Razpršilno odbojni senzor

OGT-FPKG/6M

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

